

## Loupes binoculaires Heine sur lunettes ou bandeau, réf. 100RNA / 100RPA / 100RQA



### Description

- Les loupes binoculaires Heine professionnelles sont idéales pour une utilisation dans le secteur médical, en médecine générale et spécialisée : dermatologie, ORL (Oto-Rhino-Laryngologie), ophtalmologie, neurochirurgie, etc.
- Elles sont adaptées aux longues interventions.
- La loupe offre un grossissement **2,5 x. Optiques HR.**
- L'image est nette, optiques achromatiques pour des images contrastées et claires avec des corrections de couleurs.
- Réglage individualisé à gauche et à droite pour une mise au point parfaite de la distance interpupillaire.
- Grand champ de vision et grande profondeur de champ.
- Le support de loupe pivotant i-View permet tous les angles de vue et la loupe peut être basculée vers le haut, tout en gardant l'éclairage optionnel de la LoupeLight 2 dans le champ de vision.
- Le confort est assuré pour le praticien grâce à un design ergonomique.
- 2 modèles de monture sont disponibles : sur lunettes (avec branches et appuis sur le nez parfaitement ajustables. Elles s'adaptent facilement à toutes les formes de tête et de visage) ou sur bandeau (appuis sur le nez ergonomiques pour un confort maximum au cours des utilisations prolongées. Entièrement réglable en hauteur et largeur : adaptable à chaque forme de tête).
- Le choix de la monture et de la distance de travail est à faire en fonction de la nature du travail. Plus la distance de travail est grande, plus le champ de vision est grand.

### Caractéristiques techniques

- **Modèles** : - Monture sur lunettes : lunettes loupe pour une distance de travail de 340 ou 420 mm ;  
- Monture sur bandeau : loupe frontale pour une distance de travail de 520 mm.
- **Matériaux** : - Loupe fixée sur lunettes : verres de protection résistants en polycarbonate ;  
- Loupe pivotante fixée sur bandeau frontal : coussinets en cuir hygiéniques et confortables.
- **Poids** : 51 g.
- **Résistance** : étanche à l'eau, système de protection S-Guard.
- **Conditionnement** : - Monture sur lunettes : livrée dans une mallette de transport avec différents accessoires (lentilles de protection, 2 leviers stérilisables, cordon de maintien, lingette en tissu et liquide nettoyant pour verres) ;  
- Monture sur bandeau : livrée sans mallette avec différents accessoires (lentilles de protection, 2 leviers stérilisables, lingette en tissu et liquide nettoyant pour verres).

Référence	Composition	Conditionnement	Distance de travail	Champ de vision	Profondeur de champ
100RNA	Optique HR 2.5x avec i-view sur S-FRAME ; Lentilles de protection ; 2 leviers stérilisables ; Cordon de maintien ; Liquide nettoyant pour verres ; Tissu de nettoyage	Livré avec mallette de transport	340 mm	90 mm	110 mm
100RPA			420 mm	130 mm	180 mm
100RQA	Optique HR 2.5x avec i-view sur bandeau Professional L ; Système de protection S-GUARD ; Lentilles de protection ; 2 leviers stérilisables ; Liquide nettoyant ; Tissu de nettoyage	Livrée sans mallette de transport	520 mm	180 mm	260 mm